

# RC-0000000T0FZX - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1240302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240302>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gewinkelt, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 10,5 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240302
Verpackungseinheit	8 Stück
Mindestbestellmenge	8 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFE
GTIN	4063151422356
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	141 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128,525 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1240302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240302>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Serie	RC
Anwendung	Signal
Steckgesicht	12
Geschirmt	ja
Gewindeart	M23

### Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpschluss
--------------	--------------

### Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Drehteile	CuZn
Material Dichtung	FPM oder NBR oder EPDM
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Material Dicht- und O-Ring	FPM

### Steckverbinder

Bauform	gewinkelt
---------	-----------

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2 mm ... 10,5 mm
--------------------------	------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m

1240302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240302>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

1240302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240302>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)