

# RC-13041X - Flachmutter

1241209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241209>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachmutter, für Gewinde M20 x 1,5, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1241209
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4063151427146
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,67 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# RC-13041X - Flachmutter

1241209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241209>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	M20

### Maße

Schlüsselweite Kontermutter	24 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

# RC-13041X - Flachmutter

1241209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241209>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

# RC-13041X - Flachmutter



1241209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241209>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)