

QUINT-HP-FAN - Lüfter

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252068>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Austauschbares Lüftermodul für QUINT-HP-AC-USV



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1252068
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMU2Z9
GTIN	4063151358495
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	157,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128 g
Zolltarifnummer	84145925
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Lüfter
Lebensdauer	70000 h

Eingangsdaten

Eingangsspannung	12 V
Nennleistungsaufnahme	< 7,2 W

Maße

Breite	88 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	128,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

QUINT-HP-FAN - Lüfter

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252068>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19050590
ECLASS-15.0	19050590

ETIM

ETIM 9.0	EC001143
----------	----------

QUINT-HP-FAN - Lüfter

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252068>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de