

TM-RIBBON 64 BK 103 - Farbband



1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für die Produktgruppe E-WML... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz

Produktbeschreibung

Das TM-RIBBON 64 BK 103 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP in Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 D / 600 D und den Markern der Produktfamilie E-WML... geeignet ist.

Ihre Vorteile

- Das Farbband ist auf die Kabelwickletiketten E-WML... abgestimmt
- In Kombination mit den passenden Etiketten hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1255598
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4063151362539
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	209 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	CN

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Farbband
------------	----------

Beschriftung

Kenzeichnungstechnologie	Thermotransfer
--------------------------	----------------

Maße

Breite	64 mm
Länge	300000 mm
Rollenlänge	300 m

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Harz

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 85 %
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	24 Monate nach Produktionsdatum.

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255598>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de