FPM 15.6 69K - Monitor

1261660

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1261660

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Hygiene-Monitor mit 39,6 cm / 15,6"-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten.

Ihre Vorteile

- Robust und leistungsfähig unter extremen Bedingungen
- Stabil und beständig durch ein geschlossenes Edelstahlgehäuse
- Hygienisches Design mit passiver Kühlung
- Einfache Montage durch Galgenadapter oder VESA Adapter
- Kapazitives Multi-Touch-Display für komfortable Mehrfinger-Bedienung mit Handschuhen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1261660
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	P1 - HMIs + Industrie-PC
Produktschlüssel	DRBBAD
GTIN	4063151371562
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,8 g
Zolltarifnummer	85285210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb des Gerätes ein unter "Zubehör" aufgeführter Adapter notwendig ist.

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Monitor

Rechnerdaten

Prozessor	ohne Prozessor
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	ohne Arbeitsspeicher
Datenspeicher	ohne Datenspeicher
Kühlung	passiv
Steckplätze	ohne Steckplatz
Sonderausstattung	ohne

Display

Display-Typ	39.6 cm / 15.6"-TFT
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv (PCAP)
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	400 cd/m²
MTBF	50000 h
Farbpalette	16,2 Mio. Farben
Ablesewinkel links	90,00 °
Ablesewinkel rechts	90,00 °
Ablesewinkel oben	90,00 °
Ablesewinkel unten	90,00 °

Systemeigenschaften

Anwender-Software	ohne Anwender-Software

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC

Schnittstellen

Schnittstellen	1x USB 2.0
Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle

Monitorausgang	1x DisplayPort
Netzwerk	ohne Netzwerk
Bussystem	ohne Bussystem

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	372 mm / 239 mm / 31 mm

Materialangaben

Material Frontplatte	Glas (3 mm), gehärtet und entspiegelt
Material Gehäuse	Edelstahl, rundum geschlossen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 85 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 85 % (keine Betauung)
Schock	DIN EN 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Montageart	VESA-Halterung (mittels Adapter)
	Rohrmontage (mittels Adapter)
Halterungssystem	VESA MIS-D 100 C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 9.0	EC001428

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de