

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1283119
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4063151486891
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.252,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.253 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	2x 12 V
Nennkapazität	7 Ah

Allgemein

Batterietyp	BB Battery BP7-12FR
Batterie Technologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	nein
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	12 Monate (-20 °C ... 20 °C)
	9 Monate (25 °C)
	6 Monate (30 °C)
Lebensdauer Akku-Modul (nach Eurobat)	6 (20 °C)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	III
Verschmutzungsgrad	2

Maße

Artikelabmessungen

Breite	134 mm
Höhe	153 mm
Tiefe	100 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>



GOST-R

Zulassungs-ID: ROSS DE.BL08.D00191

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC002839
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283119>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	d85eeda6-f691-4b17-9ad0-9dc6c05ed4fb

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de