

CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Drehbarer Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1297083
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4063151533458
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	729,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	729,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für massive Crimpkontakte von 0,14 mm ² ...4,0 mm ² der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
-----------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Inklusive Positionierhilfe

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
AWG min	26
AWG max	18

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm ²
AWG max	12

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 12

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de