

NBC-HDMI-HAM/1,5-PVC/HAM - HDMI-Kabel



1332081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332081>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HDMI-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 19, Material: LCP, HDMI High Speed



Ihre Vorteile

- HDMI High-Speed-Patch-Kabel
- Integrierte Netzwerkübertragung dank HDMI Ethernet Channel
- Zuverlässige Übertragung von 4K-Videos

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1332081
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNEBA
GTIN	4063151628970
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	100,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100,7 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Sensorart	HDMI High Speed
Polzahl	19
Geschirmt	ja

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	100 M Ω
Prüfspannung	500 V AC
Prüfspannung Ader/Ader	500 V AC
Prüfspannung Ader/Schirm	500,00 V AC
Wellenwiderstand	100 Ω

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 10000
-------------	---------

Materialangaben

Farbe des Gehäuseteils	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL94 V0
Material Gehäuse	LCP

Maße

Breite	20,3 mm
Höhe	12 mm
Länge	49,3 mm

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade HDMI Typ A
Geschirmt	ja
Steckzyklen	> 10000
Isolationswiderstand	100 M Ω
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade HDMI Typ A
Schutzart	IP20

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1,50 m
---------------	--------

NBC-HDMI-HAM/1,5-PVC/HAM - HDMI-Kabel



1332081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332081>

PVC HDMI High Speed schwarz [HDMI]

Geschirmt	ja
UL AWM Style	20276
Leitungstyp	PVC HDMI High Speed schwarz
Kabeltyp (Kurzzeichen)	HDMI
Leitungsaußendurchmesser	6,00 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	schwarz
Schirmung	Alu-kaschierte Folie

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

NBC-HDMI-HAM/1,5-PVC/HAM - HDMI-Kabel



1332081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332081>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NBC-HDMI-HAM/1,5-PVC/HAM - HDMI-Kabel



1332081

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de