PACT SPC-20-1A-D13 - Stromwandler

1382378

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1382378

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Umbaustromwandler, Primärstrom: 20 A AC, Sekundärstrom: 0 ... 1 A AC, Genauigkeitsklasse: 3, Bemessungsleistung: 0,2 VA, Länge der Signalleitung: 2 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1382378
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	CMMA12
GTIN	4063151755614
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	221,68 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	221,68 g
Zolltarifnummer	85043129
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stromwandler

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	3 kV (EN 61869-1)
Bemessungsisolationsspannung	0,72 kV

Messspule

Länge der Signalleitung	2 m

Allgemein

Wandlertyp	Umbaustromwandler

Eingangsdaten

Stromwandler

Bemessungsleistung	0,2 VA
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom	I_{th} = 60 * I_n
Thermischer Bemessungsdauerstrom	I_d = 1,2 * I_n
Bemessungsstoßstrom	I_{dyn} = 2,5 * I_{th}
Bemessungsfrequenz f_n	50 Hz
	60 Hz
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A AC ... 20 A AC
Wandlertyp	Umbaustromwandler

Ausgangsdaten

Signal

Benennung	Stromausgang
Sekundärer Bemessungsstrombereich I_{sn}	0 A AC ... 1 A AC
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Genauigkeitsklasse	3

Anschlussdaten

Sekundäranschluss

Anschlussart	Einzeladern

Maße

Artikelabmessungen

Breite	73 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	22 mm

Rundleiter

Durchmesser	13 mm (Innenloch)

Signalleitung

Länge	2 m
Breite	73 mm
Höhe	35 mm
Tiefe	22 mm
Primär-Rundleiter (Durchmesser)	13 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 65 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-45 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61010-1
	IEC 61010-2-032
	IEC 61869-1
	IEC 61869-2

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1382378

cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 323953

UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 323953

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-15.0	27210902

ETIM

ETIM 9.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de