

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1400078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1400078
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918020118
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,46 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1400078>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker unbeschriftet
------------	-----------------------------

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	10
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	10
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Maße

Breite	4 mm
Höhe	3,97 mm
Tiefe	5,5 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4 mm
Textfeldhöhe	4 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1400078>

Montage

Montageart

stecken

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1400078>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1400078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1400078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de