

VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 - Terminal-Outlet



1404278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404278>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Terminal-Outlet, Schutzart: IP65/IP67, CAT6, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Robuste Ausführung
- Integriertes Kabelmanagement-System
- Zum Anschluss von 2x RJ45 IP65/67 Steckverbindern
- Inklusive Abdeckungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404278
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNNEB
GTIN	4046356305372
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	761 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	708,2 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	Variante 6
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
--------------	-----------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Metall

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4,5 mm ... 10 mm (Verschraubung)
--------------------------	----------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 - Terminal-Outlet



1404278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404278>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1404278

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404278>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de