

A-INL-NPT3/4-P-GY - Gegenmutter

1411234

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411234>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, für Gewinde 3/4"-NPT, Farbe: silbergrau RAL 7001



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411234
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356923651
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,444 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,444 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

A-INL-NPT3/4-P-GY - Gegenmutter

1411234


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411234>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	3/4"-NPT

Maße

Maßzeichnung	
Länge	5 mm
Durchmesser	25,9 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25,9 mm
Schlüsselweite Kontermutter	33 mm
Sechskant Eckmaß	37,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	3/4"-NPT

Materialangaben

Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

A-INL-NPT3/4-P-GY - Gegenmutter


1411234

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411234>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

A-INL-NPT3/4-P-GY - Gegenmutter



1411234

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411234>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INL-NPT3/4-P-GY - Gegenmutter



1411234

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411234>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de