

HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Gehäuse



1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1412793 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| GTIN | 4055626060590 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 267,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 267,7 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |

Technische Daten


Hinweise

| | |
|-----------|--|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich: 1373271 HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL/... |

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B24 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |

Maße

| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 120 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | PA |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Verriegelungstyp | Bügel |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------------|
| Schutzart | IP66 |
| | IP67 |
| | 4 (UL 50e) |

HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Gehäuse



1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart (NEMA) | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Gehäuse


1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412793>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.0 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,537 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de