

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414645>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M40, für 5 Leiter mit 8,5 mm Leitungsdurchmesser

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1414645
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4055626030975
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	5
Art der Verschraubung	M40
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Druckschraube	PBT
Material Gehäuse	PA
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	8,4 mm ... 8,6 mm (Leitung 1 ... 5)
------------------------------------	-------------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (Leitungsdurchmesser 8,5 mm $\pm$ 0,1 mm)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung


1414645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414645>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414645>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414645>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414645>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,181 kg CO2e
---------	---------------