CC0,6-TS-0,34M AU - Crimpkontakt

1423643

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1423643

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm^2 ... 0,34 mm^2, AWG 26...22 , Material Kontakt: CuZn

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1423643
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF2CJJ
GTIN	4055626368108
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,077 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,076 g
Zolltarifnummer	74152900
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Montage

Montageart	Einrasten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Abisolierlänge	4 mm +0,5 mm
Anschlussquerschnitt (flexibel)	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG (flexibel)	26 ... 22

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	0,6 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Crimpkontakt, Durchmesser: 0,6 mm

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,031 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de