A-INL-PG7-P-BK - Gegenmutter

1424558

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424558

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, Anschlussgewinde: Pg7, Farbe: tiefschwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424558
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4055626374628
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,66 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,6 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter

Maße

Maßzeichnung	
Länge	5 mm
Durchmesser	12,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	12,5 mm
Schlüsselweite Kontermutter	19 mm
Sechskant Eckmaß	21 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg7

Materialangaben

Material	PA 6.6 GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de