

UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 153,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 150 mm, Leiterplattenfläche: 13780 mm²

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1456960
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDAK
GTIN	4063151851477
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	165,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	117,65 g
Zolltarifnummer	39169010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Profilgehäuse
Gehäuseserie	UM-BASIC

Maße

Breite	153,8 mm
Höhe	127,8 mm
Tiefe	39,45 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	32,45 mm
Maße	108 mm x 150 mm (Leiterplattenabmessung)

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PVC
Material Gehäuse	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	3
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub / Fixierung mit Zusatzelementen
Leiterplattenfläche gesamt	13780 mm²
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	parallel zur Tragschiene

UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960>

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Gehäuse-Set



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456960>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--