

VS-08-SD-F GP - Schutzdeckel

1534645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534645>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Verringerung des CO₂-Fußabdrucks durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1534645
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNNDZ
GTIN	4067923006904
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,94 g
Zolltarifnummer	39235090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Steckgesicht	RJ45

Maße

Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Länge	55 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	EDPM, selbstfettend
Material Dichtung O-Ring	EDPM, selbstfettend
Material Gehäuse	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-SD-F GP - Schutzdeckel

1534645

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534645>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,009 kg CO2e
---------	---------------