

BC 107,6 PLATE KMGY S1844 - Einlegeblende



1553338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Einlegeblende, Breite: 104,3 mm, Höhe: 41,75 mm, Tiefe: 1,5 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1553338
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1.000 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHBAB
GTIN	4067923030961
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,73 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

BC 107,6 PLATE KMGY S1844 - Einlegeblende



1553338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Gehäuseart	Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
Gehäuseserie	BC
Produktfamilie	BC 107,6..

Maße

Breite	104,3 mm
Höhe	41,75 mm
Tiefe	1,5 mm
Teilungseinheit	6 TE

Materialangaben

Farbe (Einlegeblende)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

BC 107,6 PLATE KMGY S1844 - Einlegeblende



1553338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

BC 107,6 PLATE KMGY S1844 - Einlegeblende



1553338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

BC 107,6 PLATE KMGY S1844 - Einlegeblende



1553338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1553338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de