

POS POLEFIX S 108 VA - Halterung



1587067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1587067>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Grundhalter für Pico-Off-Grid-System, Befestigung für Mast-Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel mit POS-HP-Gehäusegrößen 204 x 251 mm bis 308 x 352 mm und POS-PV-Panel 22, Material: Edelstahl

Ihre Vorteile

- International zertifiziertes Gehäusesystem
- Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
- Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
- Komplettsystem außer Eigenelektronik
- Einfache Lieferkette

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1587067
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACFDCB
GTIN	4067923143234
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.057 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.057 kg
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	CN

POS POLEFIX S 108 VA - Halterung



1587067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1587067>

Technische Daten

Hinweise

Empfehlung	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Allgemein	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.
Montagehinweis	Beachten Sie vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage. Die Packungsbeilage finden Sie im Download-Bereich.

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	WARNUNG: Quetschgefahr durch bewegliche Teile. Achten Sie bei der Montage darauf, die Hände nicht zwischen die beweglichen Teile zu halten. Wir empfehlen das Tragen von Sicherheitshandschuhen.
--------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Outdoor-Gehäuse
Gehäuseserie	POS

Maße

Maße	304 mm x 454,5 mm x 247,9 mm (Winkelposition 30°, beachten Sie bitte die technische Zeichnung im Download-Bereich)
	304 mm x 453 mm x 501,6 mm (Winkelposition 80°, beachten Sie bitte die technische Zeichnung im Download-Bereich)

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Grundhalter	Edelstahl

Montage

Montageart	Mastmontage (Ø 48 mm ... 108 mm)
------------	----------------------------------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------

POS POLEFIX S 108 VA - Halterung



1587067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1587067>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

POS POLEFIX S 108 VA - Halterung



1587067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1587067>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de