

RC-13041 - Flachmutter

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1600417>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachmutter, für Gewinde M20 x 1,5, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1600417
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4046356229937
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,68 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

RC-13041 - Flachmutter



1600417

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1600417>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	M20

Maße

Schlüsselweite Kontermutter	24 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material (Mutter)	CuZn/Ni
-------------------	---------

RC-13041 - Flachmutter



1600417

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1600417>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	ca0c4f4a-e9a8-415c-82cf-9112d481c7cb