

# RC-Z2229 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604375>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 4,6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1604375                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                                      |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder                           |
| Produktschlüssel                         | ABRAFU                                        |
| GTIN                                     | 4046356249010                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,1 g                                         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,883 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

# RC-Z2229 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604375>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Produkttyp            | Kabelklemmkorb |
| Serie                 | NC             |
|                       | RC             |
| Art der Verschraubung | EMV            |
| Geschirmt             | ja             |

### Kabel / Leitung

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 7,5 mm ... 9,5 mm |
|--------------------------|-------------------|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Art der Verschraubung | EMV |
|-----------------------|-----|

# RC-Z2229 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604375>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | c039d3ed-7541-4382-ae3c-f5f1eabce3e8 |