

RC-Z2439 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1604519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604519>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm, Serie: NC, RC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1604519
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4046356249706
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,2 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

RC-Z2439 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1604519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604519>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelklemmkorb
Serie	NC
	RC
Art der Verschraubung	EMV
Geschirmt	ja

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	5,5 mm ... 6,5 mm
--------------------------	-------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	EMV
-----------------------	-----

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--