

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Gehäuse



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604760>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON Tüllegehäuse B10, für Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Stutzen 1x M20, Leitungsabgang seitlich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1604760
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918881054
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	147,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	147,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Gehäuse

1604760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604760>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M20
Geschirmt	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	52 mm
Länge	73 mm

### Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M20
Verriegelungstyp	Pin

### Montage

Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen
----------------	-----------------------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Gehäuse


1604760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604760>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Gehäuse



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604760>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1604760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604760>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)