

RF-17P2N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1607330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607330>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1607330
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAGA
GTIN	4046356269117
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,195 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,195 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Serie	RF
Anwendung	Feedback, Signal Signal
Polzahl	17
Steckgesicht	17
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Materialangaben

Material Dichtung	FPM
Material Gehäuse	Metall
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 6.6
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	100 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Kontakt

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Steckverbinder

Bauform	gerade
Drehsinn	Gegenlauf

RF-17P2N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1607330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607330>

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	9 mm ... 13,2 mm
--------------------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m


RF-17P2N8A8003 - Kabelsteckverbinder

1607330


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607330>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



RF-17P2N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1607330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607330>

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121413

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de