

1640727

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1640727>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Universelles Vorschubmagazin für Komponenten ohne Tragschienenrastfuß.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1640727
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4067923166530
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	419 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	400 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Breite	279 mm
Höhe	62 mm
Länge	505 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	ABS, PC, POM, 1.4310

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 60,00 %
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 80 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 80 %

Montage

Montagehinweis	Einbauwinkel: 0° ... 10° (geneigt nur in Verbindung mit BS-MAGAZINE EXT SET verwenden), Zulässiges Maximalgewicht: 2,5 kg
----------------	---

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21100612
ECLASS-15.0	21100612

ETIM

ETIM 9.0	EC011819
----------	----------

1640727

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1640727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de