

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - LWL-Steckverbinder



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Kunststoff, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1657009
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNNBA
Katalogseite	Seite 354 (C-2-2019)
GTIN	4046356081382
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,234 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	LWL-Steckverbinder (kabelseitig)
Anwendung	neutral
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SCRJ
Ausführung	SC-RJ
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Dämpfung	≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung)
Übertragungsmedium	LWL
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	MM

Maße

Breite	38,4 mm
Höhe	22,8 mm
Länge	125 mm

Mechanische Kennwerte

Durchmesser Ferrule	2,50 mm
---------------------	---------

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Kupferlegierung
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kabeldichtung	NBR
Material O-Ring	FPM

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8,5 mm
Aderdurchmesser	2,2 mm

LWL-Leitung

Faserart	POF-Faser A4A
----------	---------------

Mechanische Eigenschaften

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - LWL-Steckverbinder



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
-------------	--------

Kennwerte

Dämpfung	≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung)
----------	----------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - LWL-Steckverbinder



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>



UL Listed

Zulassungs-ID: E308814-20070105

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

19170122

ETIM

ETIM 9.0

EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43223300

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657009>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de