

# HC-D 25-AP-GY - Abdeckplatte

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660355>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform D25, Dicke 3,5 mm, grau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1660355
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918021993
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,69 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# HC-D 25-AP-GY - Abdeckplatte

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660355>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	Für Wandauschnitte der Bauform D25
-----------	------------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckplatte
Bauform	D25
Dichtung vorhanden	ja

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	45 mm
Höhe	3,5 mm
Länge	103 mm
Bohrlochabstand horizontal	86 mm
Bohrlochabstand vertikal	17,5 mm
Bohrlochdurchmesser	3,5 mm

### Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	24 mm
Länge Montageausschnitt	74 mm

### Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	PTS

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C


# HC-D 25-AP-GY - Abdeckplatte

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660355>



## Zeichnungen



Maßzeichnung

# HC-D 25-AP-GY - Abdeckplatte

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660355>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-D 25-AP-GY - Abdeckplatte



1660355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660355>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,366 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)