

# HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatte



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Adapterplatte, Bauform B24 auf B10, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1660436
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918022075
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36,97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,63 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatte

1660436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	Für Wandauschnitte der Bauform B24, nicht einsetzbar für Anbaugehäuse mit bereits montiertem Schutzdeckel
Allgemein	Nicht einsetzbar für HC-STA- und HC-EVO-Gehäuse

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B24

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	52 mm
Höhe	7 mm
Länge	150 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	27 mm
Bohrlochdurchmesser	4,5 mm

### Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	36 mm
Länge Montageausschnitt	113 mm

### Materialangaben

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	PTS

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Montagehinweis	Nicht einsetzbar bei Anbaugehäusen mit bereits montiertem Deckel
----------------	--

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatte



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatte



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatte



1660436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660436>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)