

QSS 24 - Steckschlüssel



1670219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670219>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 24 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1670219
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF6ZCX
GTIN	4017918146528
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	143,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	110,3 g
Zolltarifnummer	82041100
Ursprungsland	DE

QSS 24 - Steckschlüssel

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670219>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckschlüssel
Anwendung	zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter

Maße

Länge	155 mm
Durchmesser	32 mm
Schlüsselweite	24 mm
Schlüsselweite Montage	24 mm

Materialangaben

Material	Stahl, verzinkt
----------	-----------------

QSS 24 - Steckschlüssel

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670219>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21040206
ECLASS-15.0	21040206

ETIM

ETIM 9.0	EC000174
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--