

HC-D 25-FL-DI - Flachdichtung

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1679595>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatz-Flanschdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse mit der Bauform D25, selbstklebend, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1679595
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAZ
GTIN	4017918163556
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,28 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-D 25-FL-DI - Flachdichtung

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1679595>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
------------	----------

Materialangaben

Material	NBR
----------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-D 25-FL-DI - Flachdichtung

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1679595>



Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401601
-------------	----------

HC-D 25-FL-DI - Flachdichtung



1679595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1679595>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de