

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Crimpkontakt



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689556>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit Standard-Kontaktdichte, Stift, Anschlussquerschnitt AWG 24 ... 20, gestanzt, vergoldet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1689556
Verpackungseinheit	10.000 Stück
Mindestbestellmenge	10.000 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAC
GTIN	4017918895266
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,076 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Verpackungsart: Rolle, Abrollrichtung links
-----------------	---

Montage

Montageart	Crimpanschluss
------------	----------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gerollt

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Abisolierlänge	2,4 mm
Anschlussquerschnitt (flexibel)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt (starr)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG (starr)	24 ... 20
Anschlussquerschnitt AWG (flexibel)	24 ... 20

Materialangaben

Material Kontakt	Metall
------------------	--------

Maße

Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1 mm
------------------------------------	------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (Belastungsstrom maximal)	7,5 A
---	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Crimpkontakt



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689556>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Crimpkontakt



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689556>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de