

B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN - Blindstopfen



1713011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1713011>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1713011
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAHZBB
GTIN	4017918122638
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,279 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,262 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN - Blindstopfen



1713011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1713011>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Produktfamilie	Blindstopfen
Polzahl	1
Rastermaß	0 mm

Maße

Rastermaß	-
-----------	---

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
-----------------	-----------------

1713011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1713011>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1713011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1713011>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de