

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplattenstecker, Farbe: grün, Polzahl: 3, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Schraubengriffsform: L Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton, Ziehhilfe (STZ11)

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1767762
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AABABC
GTIN	4046356436618
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,052 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,052 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplattenstecker
Produktfamilie	MC 1,5/...-ST
Bauform	Standard
Polzahl	3
Rastermaß	3,81 mm
Befestigungstyp	ohne

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA
Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberfläche	Sn

### Maße

Breite	12,22 mm
Höhe	11,6 mm
Länge	41 mm
Rastermaß	3,81 mm

### Montage

Antriebsform Schraubenkopf	Längsschlitz (L)
----------------------------	------------------

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

 <b>cULus Recognized</b> Zulassungs-ID: E60425-20110128				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
B	300 V	8 A	30 - 14	-
D	300 V	8 A	30 - 14	-

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> Zulassungs-ID: 40011723	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> Zulassungs-ID: 40011723	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

### ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# MC 1,5/ 3-STZ11-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder



1767762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1767762>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)