

HC-D 4-2ST - Schirmanschlussschelle



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886141>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schirmanschluss für zwei geschirmte Leitungen an Stiftkontaktträgern, ohne lose Crimpkontakte



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1886141
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ABZ
GTIN	4046356435352
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,28 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-D40-, HC-D64- Kontaktträger
-----------	------------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmanschluss
Kontakttyp	gedreht

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	60 V
----------------------------	------

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1,6 mm
--------------------	--------

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 9 mm
--------------------------	---------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

HC-D 4-2ST - Schirmanschlussschelle



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886141>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440192

ETIM

ETIM 9.0

EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1886141

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886141>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de