

RZ-ZFKKDS 2,5 - Raster-Zwischenstück



1934612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1934612>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Raster-Zwischenstück, erhöht das Raster um 2,54 mm, verzapft sich konturgleich mit der Klemme, Farbe: grün

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1934612
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AARZCB
GTIN	4017918900700
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,789 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,786 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

RZ-ZFKKDS 2,5 - Raster-Zwischenstück



1934612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1934612>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rasterzwischenstück
Produktfamilie	Einzelteile
Polzahl	1
Rastermaß	2,54 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	2,54 mm
Bauhöhe	25,5 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	24 mm
Rastermaß	2,54 mm

RZ-ZFKKDS 2,5 - Raster-Zwischenstück



1934612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1934612>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460407
ECLASS-15.0	27460407

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------