

FBSK 2-15/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986699

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986699>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, vollisoliert, Raster: 15 mm, Polzahl: 2



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1986699
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AARZFF
GTIN	4017918973155
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,5 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

FBSK 2-15/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986699

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986699>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Produktfamilie	FBSK
Polzahl	2
Rastermaß	15 mm

Maße

Rastermaß	15 mm
-----------	-------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	rot (RAL 3001)
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

FBSK 2-15/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986699

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986699>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1986699

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986699>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,14 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de