

UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200161>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 1 mit der Tragschiene

Ihre Vorteile

- Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
- Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
- Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
- Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
- Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2200161
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDAZ
GTIN	4046356547260
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,745 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,344 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200161>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Erdkontakt
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-PRO
Produktfamilie	UM-PRO

Maße

Breite	6 mm
Höhe	20,8 mm
Tiefe	34,3 mm

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Material Gehäuse	Stahl
Material Kontakt	CuSn

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Angaben zur Leiterplatte

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Montage

Montageart	Schraubmontage
Anzugsdrehmoment / Drehzahl	Befestigung der Leiterplatte: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Verpackungsangaben

Art der Umverpackung	Wiederverschlussbeutel
----------------------	------------------------

UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200161>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--