

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil

2200922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Profilbreite (innen): 72 mm, Profilbreite (außen): 75 mm, Länge: 200 mm, Tiefe: 29,4 mm

Ihre Vorteile

- Strangprofil aus Aluminium
- Varianz in der Anschluss technik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
- Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
- EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 2200922 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel | ACHDFA |
| GTIN | 4046356716260 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 158,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 158,7 g |
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| Ursprungsland | DE |

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil

2200922


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Produkttyp | Aufbaugehäuseunterteil |
| Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM-ALU |
| Produktfamilie | UM-ALU 4-72 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

Maße

| | |
|--------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Tiefe | 29,4 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 25,5 mm |
| Länge | 200 mm |

Außenmaß

| | |
|----------------------|-------|
| Profilbreite (außen) | 75 mm |
|----------------------|-------|

Innenmaß

| | |
|----------------------|-------|
| Profilbreite (innen) | 72 mm |
|----------------------|-------|

Leiterplatten-Design

| | |
|---------------------|------------------|
| Leiterplattenstärke | 1,44 mm ... 2 mm |
|---------------------|------------------|

Materialangaben

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Farbe (Gehäuse) | aluminiumfarben |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Oberflächenbeschaffenheit | eloxiert |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|---|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP40 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |

Angaben zur Leiterplatte

| | |
|-----------------------------------|--|
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 3 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
| Leiterplattenfläche | 12967 mm ² ... 13656 mm ² (TOP in Verbindung mit Seitenelementen COVER...AL) |

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil



2200922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

| | |
|---------------------|---|
| | 13137 mm ² ... 13586 mm ² (BOTTOM in Verbindung mit Seitenelementen COVER...AL) |
| | 12967 mm ² ... 13943 mm ² (TOP in Verbindung mit Seitenelementen COVER...PA) |
| | 13276 mm ² ... 13943 mm ² (BOTTOM in Verbindung mit Seitenelementen COVER...PA) |
| Leiterplattenstärke | 1,44 mm ... 2 mm |

Montage


| | |
|------------|--------------------------|
| Montageart | Schraubmontage |
| Einbaulage | parallel zur Tragschiene |

Verpackungsangaben

| | |
|----------------------|--------------------|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |

Zeichnungen

Maßzeichnung




UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil

2200922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

Maßzeichnung



UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil



2200922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profil



2200922

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200922>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de