

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202526>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



DEV-KIT ME-PLC: Beinhaltet 1 x ME-PLC 40 Gehäuse und steckbare Anschluss technik (36 Pole), ausgeliefert in Einzelteilen

Ihre Vorteile

- Großes Gehäuse in Baubreite 40 mm für Leiterplatte mit bis zu 15.000 mm² Bestückungsfläche
- Steckbare Frontanschlusstechnik
- Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202526
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHEAD
GTIN	4055626141763
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	488,188 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	436,358 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202526>

Set besteht aus

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Gehäuseunterteil

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201499>



Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, für Busverbinder 10/10, Breite: 39,7 mm, Höhe: 180,1 mm, Tiefe: 137,7 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 10

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Frontanschlussmodul

2201494

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201494>



Anschluss technikträger, komplett montiert mit FKCN 2x 18-polig, Deckel und Entriegelungshebel, inkl. Einlegeblende, passende Grundgehäuse: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202526>



ME PLC 40 CS GY7035 - Gehäusedeckel

2201490

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201490>

Tragschienengehäuse, Deckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ME PLC
Lüftungsöffnung vorhanden	ja

Maße

Breite	40 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202526>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202526>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de