

RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - Leiterplatte




2202995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202995>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lochrasterplatine mit HBUS-Anbindung inkl. passender Stiftleiste



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202995
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHBAE
GTIN	4055626292625
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	TW

2202995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202995>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Muster-Set
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	BC
Rastermaß	2,54 mm

Maße

Rastermaß	2,54 mm
-----------	---------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	FR 4-21
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

2202995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202995>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202995>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de