

FBR 10-5-EX - Feste Brücke



2303226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303226>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2303226
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918108892
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,36 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,27 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	PL

FBR 10-5-EX - Feste Brücke



2303226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303226>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	10
Rastermaß	5 mm

Maße

Rastermaß	5 mm
-----------	------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

2303226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303226>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--