FLKM S135/S7/FLK50/PLC - Frontadapter

2314736

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2314736

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Umsetzer für SIMATIC® S5-135 auf 50-polige FLK-Leiste über die eine S7-Steuerung angekoppelt werden kann. Umsetzung: 6ES5 420-4UA14 / 6ES5 430-4UA14 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0 oder 6ES5 441-4UA14 / 6ES5 451-4UA14 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2314736
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK233S
GTIN	4046356155243
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	255,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	254 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter

Isolationseigenschaften

Isolierung	Funktionsisolierung
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

Unterstützte Steuerung SIEMENS S5-135 U

Passende I/O-Karte	6ES5 420-4UA14
	6ES5 430-4UA14
	6ES5 441-4UA14
	6ES5 451-4UA14

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Rastermaß	2,54 mm

Maße

Artikelabmessungen

Breite	26 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	306 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Einbaulage	beliebig

Hinweise

Bestellhinweis:	Die Komponenten zum Aufbau für einen Adapterträger wie im Applikationsbeispiel (Datenblatt Downloadbereich), mit welchem sie den Migrationsadapter befestigen können, erhalten Sie von der Heitec AG aus Eckental-Eschenau. Zum Aufbau des Trägers benötigen Sie folgende Artikelnummern: 3685.896 (2 STK) 3684.629 (1 STK) 3684.562 (2 STK) 3687.015 (1 VPE) 3684.610 (2 STK) 3684.572 (2 STK) 3684.881 (10 STK) 3685.837 (10 STK) 3685.832 (10 STK)
Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



Anschlussbild FLKM S135/S7/FLK50/PLC

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de