

CF FLASH 2GB - Speicher

2701185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701185>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte.



Produktbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS. Zur Freischaltung diverser Funktionsbausteine steht alternativ Programm- und Konfigurationsspeicher mit integrierter Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701185
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRAAZA
GTIN	4046356717144
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,133 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15 g
Zolltarifnummer	85235110
Ursprungsland	TW

CF FLASH 2GB - Speicher

2701185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701185>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Speichermedium

Anwendung

Programm-/Konfigurationsspeicher

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

0,4 W

Versorgung

Versorgungsspannung

3,3 V DC

Versorgungsspannungsbereich

3,135 V DC ... 3,465 V DC

Stromaufnahme typisch

typ. 120 mA

Maße

Breite

36,4 mm

Höhe

42,8 mm

Tiefe

3,3 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 85 °C

CF FLASH 2GB - Speicher

2701185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701185>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de