

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Remote-Netzwerkportal-Software. Erlaubt die Fernsteuerung/-ansicht von einem Remote-Client-PC.

Produktbeschreibung

Portico ist eine Fernwirksoftware zur Anzeige und Interaktion mit dem Desktop eines anderen elektronischen Geräts über das Netzwerk. Die Software besteht aus einer Client-Server-Architektur, die entweder eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen einem einzelnen Gerät und einem einzelnen Client oder zwischen dem Desktop eines einzelnen Geräts und mehreren Clients aufbauen kann. Ein Arbitrierungsschema stellt sicher, dass ein Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von einem einzigen Client angesteuert wird. In einer Produktionsumgebung kann Portico zur Darstellung und Steuerung einer Maschine / eines Prozesses innerhalb der Anlage von einem entfernten Standort verwendet werden. Außerdem kann Portico von einem OEM zur Fehlersuche an der Maschine / dem Prozesses eines Kunden über das Internet verwendet werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701453
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	P1 - HMI's + Industrie-PC
Produktschlüssel	DRBAAH
GTIN	4046356771146
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	144,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144,7 g
Zolltarifnummer	85234910
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Fernwirk-Software
Grundfunktionalität	Fernwirk-Software

Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software	Desktop-Fernsteuerung
------------------------------	-----------------------

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Aktivierung
----------------	-------------

Funktionalität

Grundfunktionalität	Fernwirk-Software
---------------------	-------------------

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows® 7
	Windows® 10
Prozessor	Atom™ oder höher
Festplattenspeicher	≥ 100 MByte (Minimum (Client und Server))
Arbeitsspeicher	≥ 512 MByte (minimal)
Schnittstellen	≥100 MBit/s Ethernet-LAN
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch

2701453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701453>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

ETIM

ETIM 9.0	EC001435
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2701453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701453>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de