

PLD M-ME MB/D40 - Montagewinkel



2702527

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702527>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Montagewinkel, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich $\pm 45^\circ$

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2702527
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRL22Z
GTIN	4055626217079
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	43,4 g
Zolltarifnummer	94059900
Ursprungsland	DE

PLD M-ME MB/D40 - Montagewinkel



2702527

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702527>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Montageelement

Besondere Eigenschaften

für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40

Schwenkbereich $\pm 45^\circ$

Materialangaben

Farbe

metallisch blank

Material ()

Stahl (rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10))

Montage

Montageart

Schraubmontage

PLD-Maschinenleuchte

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27111126
ECLASS-15.0	27111126

ETIM

ETIM 9.0	EC002557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5f0426a9-d95f-4606-b691-fbec4c268cf3