

IAK 16 - Abzweigklemme

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715982>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abzweigklemme, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2715982
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE7331
GTIN	4017918061739
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,261 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,126 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abgriffklemme
Anzahl der Reihen	1

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	76 A
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0 W
Nennstrom I_N	57 A

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	76 A
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M4
Leiterquerschnitt starr	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	20 ... 6 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	20 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Nennstrom	57 A
Belastungsstrom maximal	76 A (bei 16 mm ² Leiterquerschnitt)

Maße

Breite	7,7 mm
Höhe	22,9 mm
Tiefe	28 mm
Länge	22,9 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

IAK 16 - Abzweigklemme

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715982>



Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715982>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

IAK 16 - Abzweigklemme



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715982>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

IAK 16 - Abzweigklemme

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715982>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de