

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil



2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einbaugehäuse, Abdeckung, für zweiseitigen Anschluss, Breite: 45 mm, Höhe: 75 mm, Farbe: fenstergrau (ähnlich RAL 7040)

Ihre Vorteile

- Werkzeuglose Montage

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2764250
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCGA
GTIN	4017918245108
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil

2764250


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuseoberteil
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EG
Produktfamilie	EG...A
Polzahl	16
Anzahl (Anschlussöffnungen)	2
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	45 mm
Höhe	75 mm

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuseoberteil)	fenstergrau (RAL 7040)
Material Gehäuseoberteil	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C

Angaben zur Leiterplatte

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil


2764250


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



Zeichnungen

Maßzeichnung






Bestückungsseite, bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteils


EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



gilt für Leiterplatte 1; 3; 5 und 6, siehe Explosionszeichnung




gilt für Leiterplatte 7 und 12, siehe Explosionszeichnung


EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



gilt für Leiterplatte 10, siehe Explosionszeichnung




gilt für Leiterplatte 13

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



gilt für Leiterplatte 14

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

EG 45-A/ABS GY - Gehäuseoberteil



2764250

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764250>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--