UEG 30/1 - Elektronikgehäuse

2790871

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2790871

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 4 Schraub- oder Flachsteckanschlüssen je Seite

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2790871
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCCA
GTIN	4017918072360
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	60,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62,92 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	UEG
Produktfamilie	UEG
Bauform	Anschlusstechnik integriert, Gehäuse geschlossen
Polzahl	8
Rastermaß	5 mm
Anzahl der Reihen	2
Pinlayout	Lineares Pinning

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	500 V (Strom und Spannungswert werden durch die Gestaltung der Leiterplatte beeinflusst)
Nennstrom I_N	10 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30 mm
Bauhöhe	70 mm
Höhe NS 35/7,5	70 mm
Tiefe	79,5 mm
Länge	79,5 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

Montage

Montageart	Löten
Pinlayout	Lineares Pinning

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



UEG 30/1, vergrößerter Innenraum, mit 1 Leiterplatte, bis max. 8 Pole

Maßzeichnung



Explosionszeichnung



Schemazeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2790871

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de