

IBS IL AR MOTOR SHIELD - Schirmanschlussschelle



2819480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2819480>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schirmanschlussschelle für IB IL DC AR 48/10A



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2819480
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRI1Z4
GTIN	4017918911027
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,59 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

2819480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2819480>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16

IBS IL AR MOTOR SHIELD - Schirmanschlussschelle



2819480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2819480>

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--